

Parâmetros Técnicos:

Tensão de entrada	AC220V, 50Hz / AC110V, 60Hz
Consumo de energia	800W
Tamanho do fusível	5A / 10A
Punho grande de corpo 1	
Pressão de vácuo	0-100 (KPA)
Comprimento de onda luz infravermelha	700nm
Comprimento de onda luz verde	560nm
Comprimento de onda luz azul	40nm
Velocidade do rolo	50r/min
Energia RF	30W
Frequência RF	5Mhz
Punho médio de corpo 2	
Pressão de vácuo	0-199 (KPA)
Energia RF	20W
Velocidade do rolo	30r / min
Frequência RF	5Mhz
Comprimento de onda infravermelho	700nm
Vácuo RF pega IR 3 para pequenas áreas / tratamento de rosto:	
Pressão de vácuo	0-100 (KPA)
Frequência RF	5 Mhz
Comprimento de onda infravermelho	700nm
RF vácuo olhos 4 com luzes azuis	
Frequência RF	5Mhz
Luz azul	490nm
Pressão de vácuo	0-100 (KPA)
Liposonix	
Frequência	40KHz
Potência	50Hz